

A104-10: Ultrasoon bad

Wordt gebruikt voor een grondige reiniging van glas en zeven die bij een gewone reinigingsmethode zouden beschadigd worden. Het bad kan zeven tot 450 mm diameter verwerken. Met zeefhouder K40.



Interne afmetingen

Dia. 500 mm, 195 mm hoog

Capaciteit: 39.5 liters

Operating volume: 28.0 liters

Filling level mark

Tank material: stainless steel AISI 304

Outlet: ball valve G ½, right side

Ultrasonic peak power: 1520 W corresponds to 4 times ultrasonic nominal power

Ultrasonic nominal power: 380 W

Ultrasonic frequency: 35 kHz

Pulse function

Sweep (SweepTec)

Oscillating systems: 8

Control: turning knob

Time setting:

- 1–15 min, $\pm 5\%$
- Continuous operation (8)





Housing

External dimensions (without ball valve) Dia. 540 mm, 500 mm high

Housing material: stainless steel AISI 304

Degree of protection: IP 32

Power supply

Mains supply: 230 V~ ($\pm 10\%$), 50/60 Hz

alternatively 115 V~ ($\pm 10\%$), 50/60 Hz

Stroomverbruik: 230 V – 1.7 A; 115 V – 3.4 A

Lekstroom: : < 3,5 mA

Voedingskabel aan apparaat 2 m

Protection class: I

Omgevingsvoorwaarden

Toegelaten omgevingstemperatuur: 5 – 40 °C Zulässige relative Feuchte bis 31 °C: 80 %

Toegelaten vochtigheid tot 31 °C: 80 %

Toegelaten vochtigheid tot 40° C : 50 %

Verzend informatie

Gewicht kg: RK 1040 netto 19,7 kg bruto 44,0 kg

Verpakking

Karton op EURO-Palet: 1200 × 800 × 740 mm L×B×H

Statistische Goederencode: Gerät: 85437090, CE-marked

Garantie: 2 Jaar



Wisselstuk :

A104-10-02: extra hangkorf K40 (inbegrepen in A104-10).



Insert basket K 40 stainless steel
Dia. 480 mm, 50 mm hoog
mesh wijdte 12.5 × 12.5 mm
max. load 10 kg
Code No. 123

Toebehoren :

A104-10-01: Deksel voor A104-10



D 40 Bestell-Nr. 603
stainless steel


A104-10-03: Utensil holder GH 28



stainless steel
455 × 250 mm, l×b
max. load 10 kg
Code No. 290



A104-10-04 Frame for foil test FT 40



stainless steel

checking of ultrasonic baths

420 × 430 mm, l×b

Code No. 3094

Subject to technical alterations. All images are provided as examples and are not true to size.

Caution!

Do not use combustible liquids, acids, chemicals containing chloride ions and household cleaners. Do not place items on the tank bottom.

Recommendation:

Special agents

TICKOPUR - STAMMOPUR - TICKOMED