

C299 & C298 : Rectifieuses

NORMES: EN 12390/2 – ASTM D4543 - UNI 6132

C299: Rectifieuse automatique

Conçu pour poncer et polir des échantillons de béton cubiques et cylindriques, des blocs, des pierres naturelles, des roches, des matériaux en céramique, et autre, ayant une hauteur maximale de 350mm. Les échantillons sont facilement fixés à la table par des fixations adaptées (voir accessoires) permettant de poncer simultanément :

- 3 cubes, côté de 100mm ou
- 3 cubes, côté de 150mm ou
- 2 cubes, côté de 200mm ou
- 2 cylindres, dia. 100x200mm, 110x220mm, 150x300mm, 160x320mm
- 1 bloc avec dimensions max. 390x250mm.



C299 + C298

Une précision jusqu'à 0,05mm pour la course verticale de la meule.



Cet appareil est munie d'une la rotation bi-directionnelle automatique de la meule, permettant d'obtenir un fonctionnement entièrement automatisé de la machine. La partie inférieure est constituée d'une armoire de rangement, avec serrure. La rectifieuse est également pourvue d'une protection anti-arrosage. La machine sera livrée avec un bac de décantation avec pompe (capacité: 50 litres), une protection étanche, un set de huit meules abrasives et un dispositif de fixation pour cubes de 100-110-150-200mm de côté.

N'incluant pas les dispositifs de fixation, ni les sets de meules abrasifs ou diamantés (à commander séparément)

Spécifications techniques :

- Dimensions de la table: 775x280mm, utilisable : 750x250 mm
- Plateau abrasif: dia. 330mm
- Espacement libre verticalement: min. 70mm, max. 350mm
- Alimentation: 220 - 400V 3ph 50Hz 2200W
- Dimensions: 1220x1080 x1730 (h) mm
- Poids: environ 410kg


Accessoires nécessaires:

C300-06N: Dispositif de fixation spécial pour rectifier à la fois des cubes de 100, 150 ou 200 mm de côté avec entretoise de 60 mm intégrée.

Ou encore:

C299-10: Dispositif de fixation rapide pour rectifier à la fois un cube de 150 ou 200 de côté ou un cylindre de 100 jusqu'à 160 mm de diamètre.

C300-02: Meule diamantée (8 pièces obligatoires), recommandée en raison de sa longue durée et de sa qualité de meulage.



C300-02




Accessoires:

C300-03: Dispositif de fixation pour cylindres dia. 100, 110, 150 et 160mm

C300-01: Set de 8 meules abrasives. (non-diamantée)

C300-07N: Dispositif de fixation spécial pour rectifier des blocs avec différentes dimensions jusqu'à 390x250mm.



C300-07N

C300-08: Dispositif de fixation adapté pour rectifier jusqu'à 4 cylindres de dimensions de 20 jusqu'à 55mm diamètre.



C300-08

C300-08MB: Dispositif de fixation adapté pour rectifier des cylindres de dimensions de 40 jusqu'à 100mm diamètre

C298: Rectifieuse d'échantillons

Identique au modèle C299 mais sans rotation bi-directionnelle automatique de la meule.

Même accessoires que pour le modèle C299



**C298/ C299 avec
C300-06N**