

# A058-05N : Tamiseur à jet d'air

**NORME : EN 933-10**

La machine à jet d'air est adaptée au tamisage de produits en poudre et au séchage de produits en grains secs afin d'obtenir des résultats de tamisage compris entre 5 et 4000 micromètres, grâce à des tamis d'essai de 200 mm de diamètre. Son fonctionnement est basé sur l'utilisation de l'air qui tire les particules fines pour les faire passer à travers le tamis.

Cet effet est obtenu avec une machine à vide qui provoque une diminution contrôlée de la pression. Elle est équipée d'un système de nettoyage automatique de la cartouche filtrante permettant de réaliser de nombreux tests (quelques dizaines) avant d'être remplacée.

L'appareil est vendu avec le dispositif d'aspiration, le couvercle en plexiglas, la cartouche filtrante, 5 sacs plastiques de récupération et des accessoires.

**Alimentation : 230V 1ph 50-60Hz**

**Dimensions: 450x600x400 mm**

**Poids : environ 25 kg**

## Caractéristiques principales :

- Temps de tamisage de 0 à 99 minutes.
- Plage de vide de 0 à 65 mbar.
- Fonction d'étalonnage réglable.
- Résultats de tamisage de 5 à 4000 micromètres.
- Système de nettoyage automatique.

## PIECE DE RECHANGE :

**A058-14N** Cartouche filtrante.

**A058-15N** Sacs en plastique  
(5 pièces).



## TABLEAU DES TAMIS DE 200 MM DE DIAMÈTRE POUR LA TAMISEUSE À JET D'AIR

Le cadre est en acier inoxydable.

- Les ouvertures de 5 à 28 micromètres sont en nylon.
- Les ouvertures de 30 à 4000 micromètres sont en acier inoxydable.

Les tamis sont équipés d'un joint en caoutchouc hermétique.



A058-20...A058-96

Modèle	Taille d'ouverture
A058-20	5
A058-21	10
A058-22	15
A058-23	20
A058-24	25
A058-25	28
A058-26	30
A058-27	37
A058-28	41
A058-97	45
A058-29	48
A058-30	50
A058-31	53
A058-32	55
A058-33	58
A058-34	60
A058-35	63

Modèle	Taille d'ouverture
A058-36	65
A058-37	70
A058-38	71
A058-50	75
A058-51	80
A058-52	90
A058-53	100
A058-54	106
A058-55	112
A058-56	125
A058-57	140
A058-58	150
A058-59	160
A058-60	180
A058-61	200
A058-62	212
A058-63	224

Modèle	Taille d'ouverture
A058-64	250
A058-65	280
A058-66	300
A058-67	315
A058-68	355
A058-69	400
A058-70	425
A058-71	450
A058-72	500
A058-73	560
A058-74	600
A058-75	630
A058-76	710
A058-77	800
A058-78	850
A058-79	900
A058-80	1000

Modèle	Taille d'ouverture
A058-81	1120
A058-82	1180
A058-83	1250
A058-84	1400
A058-85	1600
A058-86	1700
A058-87	1800
A058-88	2000
A058-89	2240
A058-90	2360
A058-91	2500
A058-92	2800
A058-93	3150
A058-94	3350
A058-95	3350
A058-96	4000