

B022SP : Machine pour faire rouler des flacons

NORME : EN 12697-11

Appareil permettant de déterminer l'affinité entre l'agrégat et le bitume, exprimée par l'enregistrement visuel du degré de couverture du bitume sur les particules d'agrégat minéral enrobé de bitume non compacté après influence de l'action mécanique d'agitation en présence d'eau. Vitesse de rotation réglable de 0 à 85 tr/min.

La machine est capable de faire rouler jusqu'à 3 bouteilles en même temps.

Fournie avec un timer de 0 à 99 heures pour effectuer le cycle de test complet.

- **Alimentation** : 230V 50-60Hz 1ph
- **Dimensions** : 385x295x160 mm
- **Poids** : environ 10 kg

Accessoire:

S132-01 Flacons gradués pour tester les impuretés



B022SP

BAG-MacBen BV
Oostjachtpark 12,
B-9100 Sint-Niklaas

T: +32 3 771 48 04 info@macben.eu
www.macben.eu

BAG-MacBen
Smederijstraat 2,
NL-4814 DB Breda

T: +31 765 30 23 73 sales@macben.eu
www.macben.eu