

S118 : Echantillonneur

Cette machine est utilisée pour comprimer les sols afin de préparer des échantillons, et pour perforer (couper) et extraire des échantillons de sol pour les essais de compression, de cisaillement, triaxiaux et non restreints.

L'échantillonneur est utilisé avec les poinçons creux S122 à S122-20 et les dameurs S123 à S123-16.

La plaque supérieure est de 120 mm de diamètre et la hauteur de maximale est de 470 mm.

Dimensions : 500x300x900 mm

Poids : environ 30 kg



S118



Cellule	Dimensions	Hauteur	Poinçon creux	Dameur
Consolidation	Ø 50.47	20 mm	S122	S123
Consolidation	Ø 63.50	20 mm	S122-19	S123-05
Consolidation	Ø 71.40	20 mm	S122-01	S123-01
Consolidation	Ø 75.00	20 mm	S122-17	S123-04
Consolidation	Ø 79.80	20 mm	S122-02	S123-02
Consolidation	Ø 112.80	25 mm	S122-03	S123-03
Consolid. Permeab.	Ø 50.47	20 mm	S122-04	S123
Consolid. Permeab.	Ø 63.50	20 mm	S122-20	S123-05
Consolid. Permeab.	Ø 71.40	20 mm	S122-05	S123-01
Consolid. Permeab.	Ø 75.00	20 mm	S122-18	S123-04
Consolid. Permeab.	Ø 79.80	20 mm	S122-06	S123-02
Consolid. Permeab.	Ø 112.80	25 mm	S122-07	S123-03
Cisaillement	Ø 50	23 mm	S122-08	S123-08
Cisaillement	Ø 60	23 mm	S122-09	S123-09
Cisaillement	Ø 63.5	23 mm	S122-21	S123-17
Cisaillement	Ø 100	23 mm	S122-10	S123-10
Cisaillement	60x60	23 mm	S122-11	S123-11
Cisaillement	100x100	23 mm	S122-12	S123-12
Triaxial + Non-restreint	Ø 38	76 mm	S122-13	S123-13
Triaxial	Ø 50	100 mm	S122-14	S123-14
Triaxial	Ø 70	140 mm	S122-15	S123-15
Triaxial	Ø 100	200 mm	S122-16	S123-16